

お手数ですが  
回覧お願い  
いたします

お客様各位

[連-121019]

平成24年10月19日

DCブラシレスモーター  
『SH-15TF、23TFシリーズ』出荷のお知らせ

拝啓 貴社ますますご清栄の段お喜び申し上げます。  
毎々格別なお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。  
モーターギヤセット『TFシリーズ』出荷のご案内をさせていただきます。

●新SH-15TF、23TFモーター

モーター変更部





①モータープーリー  
14歯→20歯に変更。

②タイミングベルト  
55S5M350(黒)  
↓  
55S5M375になります。

③モーターシール



現行シール



TFシール

戻り

さて、代理店様よりご愛顧いただいております、SH-T Cシリーズは、平成9年（'97年）当時にDCブラシレスモーターを搭載し、モーターベースおよびギヤケース幅を小さくすることにより、小型・軽量化が可能になりスピーディーな動作はもちろんのこと、頻繁な動作にも連続開閉が可能となりました。

しかし、一部の代理店様の現場情報などによりますと、モーター・ギヤ駆動源に使用しているタイミングベルトが経年切断することがあるとお聞きしておりました。

弊社では、この様なご不便をおかけする事がない様、試作・検証を重ねてまいりました結果、モータープーリーを14歯から20歯へ大径化する事で、ベルトの屈曲による強度低下を防ぎ、耐久性を大幅に向上させる事ができました。

尚、T Cモーターから交換する際は、S 8 Mベルトの切断・調整が必要ですのでご注意ください。  
つきましては、14歯採用のT Cシリーズの現行ギヤユニットを20歯に改善した、T Fシリーズを出荷させていただきます。

尚、しばらくの間現行T Cシリーズは継続して出荷させていただきます。

今後とも、代理店様のお声をお聞かせいただきながら、技術・営業・拡販面でご支援が出来ますよう、「新しい発想」「簡単に取付けやすく」「より完成度の高い自動ドア」をめざし開発を進めてまいりますので、なにとぞよろしくお願い申し上げます。

敬 具

## 記

機 種 名 新モーターギヤセット：SH-15TF、23TF

1. 簡易ロック無の場合は、優先してTFモーターギヤセットを出荷させていただきます。
2. 簡易ロック付モーターにつきましては、現行SH-15TCモーターを出荷します。  
適用コントロール：HM-15KII（従来通り）
3. TFモーターに使用するタイミングベルトが変更となります。  
現行SH-15TC、23TC：55S5M350ベルト  
↓  
新型SH-15TF、23TF：55S5M375ベルト

実 施 日 平成24年10月22日（月）受注分より  
在庫の関係上、従来品と混じる事もあるかと思いますが、ご理解ご協力をお願い申し上げます。

尚、新モーターギヤセットにつきましては、1ヵ月おきにTF→TC交互での限定出荷とさせていただきます。終了次第、現行T Cシリーズに切替え出荷を継続しますので、ご理解いただきたく宜しく申し上げます。

## お願い

ドアウェイ（ドア開閉軌道上）に監視エリアを設定可能な無目取付型スーパーセンサーDA-3001（竹中エンジニアリング様製）を2008年7月から正式発売しております。

エレベーター、エスカレーターなどで相次いだ痛ましい人身事故を二度と繰り返さないよう、自動ドアに関しても安全性の確保が重要です。

DA-3001の採用による安全性の向上を施主様へ積極的にご紹介いただくことにより、営業活動の一助となれば幸いです。